

Plastová hadica PAN

číslo dielca: 553610

FESTO

Prosím dbajte na minimálne objednávacie množstvo.



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 ... 16 mm
Vnútorňý priemer	2,5 ... 12 mm
Vyhovuje predpisu	DIN 73378-PA12-PHL
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 35 bar
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:..:] Minerálny olej
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-60 ... 100 °C
Farba	modrý hnedá žltý zelený prírodná červený čierny strieborný biely
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	Polyamid 12 TPE-A