

Plastová hadica PEN

číslo dielca: 553769

FESTO

Prosím dbajte na minimálne objednávacie množstvo.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 ... 16 mm
Vnútorňý priemer	2,7 ... 10,8 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda podľa prehlásenia výrobcu na www.festo.com
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiaščiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu.
Teplota okolia	-30 ... 60 °C
Farba	modrý žltý zelený prírodná červený čierny strieborný biely
Tvrdosť podľa Shora	D 52 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	PE