


# Plastová hadica PAN-6X1-SI-500

číslo dielca: 553889

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vysoko teplotne a mechanicky zaťažiteľná.



## údajový list

| charakteristický znak                  | Hodnota  |
|--|--|
| Vonkajší priemer                       | 6 mm   |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 32 mm  |
| Vnútorný priemer                       | 4 mm   |
| Min. polomer ohybu                     | 14 mm  |
| Vlastnosti hadíc                       | Suitable for energy chains   |
| Pracovný tlak závislý od teploty       | -0,095 ... 1,9 MPa   |
| Teplotne závislý pracovný tlak         | -0,95 ... 19 bar   |
| Pracovný tlak závislý od teploty       | -13,775 ... 275,5 psi  |
| Osvedčenie                             | TÜV  |
| Klasifikácia Maritime                  | viď certifikát   |
| Oddelenie vydávajúce certifikát        | B 013277 0506 00   |
| Pracovné médium                        | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| LABS - konformita                      | VDMA24364-B2-L   |
| Teplota okolia                         | -30 ... 80 °C  |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky           | 0,016 kg/m   |
| Pneumatická prípojka                   | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 6mm<br>pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 4mm s maticou<br>pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 4mm |
| Farba                                  | strieborný   |
| Tvrdosť podľa Shore                    | D 55 +/-3  |
| Materiálový údaj                       | zhoda s RoHS   |
| Materiál hadice                        | TPE-A  |