

# Plastová hadica PAN-10X1,5-SI-300

číslo dielca: 553891

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vysoko teplotne a mechanicky zaťažiteľná.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	10 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	58 mm
Vnútorý priemer	7 mm
Min. polomer ohybu	27 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,7 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 17 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 246,5 psi
Osvedčenie	TÜV
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,042 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 10mm
Farba	strieborný
Tvrdosť podľa Shore	D 55 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-A