

Plastová hadica PAN-12X1,75-BL-200

číslo dielca: 553898

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vysoko teplotne a mechanicky zaťažiteľná.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Vonkajší priemer | 12 mm |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 64 mm |
| Vnútorňý priemer | 8,4 mm |
| Min. polomer ohybu | 29 mm |
| Vlastnosti hadíc | Suitable for energy chains |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 1,7 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 17 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 246,5 psi |
| Osvedčenie | TÜV |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | B 013277 0506 00 |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -30 ... 80 °C |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,06 kg/m |
| Pneumatická prípojka | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 12mm |
| Farba | modrý |
| Tvrdosť podľa Shore | D 55 +/-3 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál hadice | TPE-A |