


# Plastová hadica PAN-6X1-SW-500

číslo dielca: 553901

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vysoko teplotne a mechanicky zaťažiteľná.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	32 mm
Vnútorný priemer	4 mm
Min. polomer ohybu	14 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,9 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 19 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 275,5 psi
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,016 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 6mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 4mm s maticou pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 4mm
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 55 +/- 3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-A