

Plastová hadica PAN-12X1,75-BL

číslo dielca: 553910

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vysoko teplotne a mechanicky zaťažiteľná.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	12 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	64 mm
Vnútorný priemer	8,4 mm
Min. polomer ohybu	29 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,7 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 17 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 246,5 psi
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,06 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 12mm
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	D 55 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-A