

Plastová hadica PAN-8X1,25-GE

číslo dielca: 553932

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vysoko teplotne a mechanicky zaťažiteľná.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	8 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	43 mm
Vnútorný priemer	5,9 mm
Min. polomer ohybu	22 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,5 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 15 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 217,5 psi
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,024 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 8mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 6mm s maticou pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 6mm
Farba	žltý
Tvrdosť podľa Shore	D 55 +/- 3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-A