


# Vstupný modul CECX-E-6E-T-P2

číslo dielca: 553974

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Príkonnosť 24 V	1,6 W
Príkonnosť 5 V	0,6 W
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 %
Spôsob ochrany	IP20
Trieda ochrany	III
Hmotnosť výrobku	142 g
Test na odolnosť voči vibráciám	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test na odolnosť voči nárazom	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pol-sínus)
Technika spájania elektrických vstupov/výstupov	Lišta, Raster 5,08 mm Pozlátané kontakty
Analógové vstupy, počet	6
Analógové vstupy, rozlíšenie	14 bit
Analógové vstupy, rozsah signálu	Termočlanok Typ J(Fe-CuNi, -100 - 700°C) Typ K(NiCr-Ni, -100 - 1000°C) Typ L(Fe-CuNi, -100 - 700°C)
Analógové vstupy, absolútna presnosť pri 25 °C	± 1,0 °C
Analógové vstupy, galvanické oddelenie	áno
Analógové vstupy, odpor vstupu	> 10 kOhm
vnútorný čas cyklu	100 ms