


Vstupný modul CECX-A-4E-V

číslo dielca: 553975

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Príkonnosť 24 V	2 W
Príkonnosť 5 V	0,3 W
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 %
Spôsob ochrany	IP20
Trieda ochrany	III
Hmotnosť výrobku	132 g
Test na odolnosť voči vibráciám	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test na odolnosť voči nárazom	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pol-sínus)
Technika spájania elektrických vstupov/výstupov	Lišta, Raster 5,08 mm
Analógové vstupy, počet	4
Analógové vstupy, rozlíšenie	14 bit
Analógové vstupy, rozsah signálu	0 - Uref (10 V) ± 10 V
Analógové vstupy, napájanie pre pohony	10 VDC ± 2,5% (max. 20 mA)
Analógové vstupy, hodnota najnižšieho platného Bitu (LSB)	1,3 mV
Analógové vstupy, absolútna presnosť pri 25 °C	± 0,01%
Analógové vstupy, galvanické oddelenie	nie
Analógové vstupy, odpor vstupu	10 MOhm
Analógové vstupy, opakovací čas vzorkovania	1 ms