


# Rozhranie enkódera CECX-C-2G1

číslo dielca: 553977

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Pracovné napätie	19,2 - 30 VDC
Príkion 5 V	0,65 W
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 %
Spôsob ochrany	IP20
Trieda ochrany	III
Hmotnosť výrobku	140 g
Test na odolnosť voči vibráciám	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test na odolnosť voči nárazom	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pol-sínus)
Technika spájania elektrických vstupov/výstupov	Lišta, Raster 5,08 mm
Ukazovatele stavu	LED žltá = receive LED zelená = napájanie
Encoder vstupy, počet	4
Encoder vstupy, rozlíšenie	16 až 32 Bitov nastaviteľné cez softvér
Encoder vstupy, rozsah signálu	SSI (RS422) Binárny/Gray nastaviteľný cez softvér
Vstupy enkódera, Baudrate	125, 250, 500, 1000 kBit/s nastaviteľné cez softvér
Encoder vstupy, napájanie generátora	24 V DC (250mA / Kanál)
Encoder vstupy, pripojovacia technika	RJ45
Vstupy enkódera, galvanické oddelenie	nie