



Rozdeľovací blok MS4N-FRM-FRZ

číslo dielca: 554101

FESTO

určený ako medzikus medzi dva tlakové regulačné ventily.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul
Pracovný tlak	0 ... 14 bar
Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1→2	4.050 l/min
Nominálny prietok, výstup nahor	3.250 l/min
Nominálny prietok, výstup nadol	2.900 l/min
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	60 g
Pneumatická prípojka 3	1/4 NPT
Pneumatická prípojka 4	1/4 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok