


Rozdeľovací blok MS6N-FRM-FRZ

číslo dielca: 554102

FESTO

určený ako medzikus medzi dva tlakové regulačné ventily.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul
Pracovný tlak	0 ... 20 bar
Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1→2	14.600 l/min
Nominálny prietok, výstup nahor	10.400 l/min
Nominálny prietok, výstup nadol	9.850 l/min
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	163 g
Pneumatická prípojka 3	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 4	NPT1/2-14
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok