

Pripojovacia doska VABS-S2-2S-N12-C1

číslo dielca: 555639

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	52 mm
podľa normy	ISO 5599-2
montážna poloha	ľubovoľný
napájanie riadiacim vzduchom	externý
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Rozsah pracovného napätia AC	110 V
Rozsah pracovného napätia DC	24 V
Nárazová pevnosť	4 kV
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	2 A
Stupeň znečistenia	3
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4 zmontované
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	815 g
Prierez pripojky	0,08 ... 0,75 mm ²
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový odliatok