



Základný ventil LOCB-3-1/4

číslo dielca: 556345

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený monostabilný
Typ ovládania	pneumatický
Šírka	50 mm
Štandardný menovitý prietok	600 l/min
Pracovný tlak Mpa	0,2 ... 1 MPa
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	6,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Riadiaci tlak Mpa	0,1 ... 1 MPa
Riadiaci tlak	1 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	495 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	M20x1
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník eloxovaný