

Kábel Enkódera

NEBM-T1G12-T1G12-2.5

číslo dielca: 556795

FESTO

na spojenie motora a kontroléra.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	vhodné pre nosiče enrgií
Stupeň znečistenia	3
Spôsob ochrany	zmontované IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-40 ... 90 °C
Teplota okolia	-50 ... 90 °C
Min. polomer ohybu kábla	82 mm
Káblové usporiadanie	tienený 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
Priemer kábla	11 mm
Dĺžka kábla	2,5 m
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PUR)