

# Axiálna montážna sada EAMM-A-E48-64A-70A


číslo dielca: 557448

Výbehový typ

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	790 g
Kód rozhrania, pohon	E48B
Kód rozhrania, motor in	64A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS