


Prípojovacia lišta MHJ10-P16

číslo dielca: 557608

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	11 mm
Ochrana proti prepólovaniu	pre pracovné napätie
Max. počet miest na ventily	16 Možné vyhotovenia podľa požiadaviek zákazníka
Osvedčenie	RCM Mark
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	635 g
Typ upevnenia	S upevňovacím uholníkom
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	M7
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná