


Prípojacia lišta VABM-C8-12E-G14-16-M1

FESTO

číslo dielca: 557665

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|----------------------------|
| Sieťový modul | 12 mm |
| Max. počet miest na ventily | 16 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu | 0,6 Nm |
| Max. uťahovací moment, montáž na stenu | 5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 1.093 g |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 5 | G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prípojovacej lišty | Hliníková tvárna zliatina |