


Axiálna montážna sada EAMM-A-L95-120G

číslo dielca: 557995

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	150 Nm
Hmotnosť výrobku	3.660 g
Kód rozhrania, pohon	L95
Kód rozhrania, motor in	120G
Materiálový údaj	zhoda s RoHS