

Centrovací krúžok EAML-38-4-38

číslo dielca: 558030

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	38 mm
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	4 g
Kód rozhrania, pohon	K38
Kód rozhrania, teleso spojky	38A 38D
Materiálový údaj	zhoda s RoHS