

# Čap hriadeľa

## EAMB-18-9-8X16-10X12

číslo dielca: 558035

FESTO

slúži na pripojenie pohonov s dutým hriadeľom.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	8 mm
Priemer držiaka 2	10 mm
Velkosť	70
Menovitá dĺžka	16 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	8.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,838 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	12 Nm
Hmotnosť výrobku	29 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS