

Čap hriadeľa

EAMB-44-7-35X30-32X32

číslo dielca: 558038

FESTO

slúži na pripojenie pohonov s dutým hriadeľom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	35 mm
Priemer držiaka 2	32 mm
Velkosť	185
Menovitá dĺžka	30 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	75,3 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	200 Nm
Hmotnosť výrobku	463 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS