


# axiálna montážna sada EAMM-A-S95-100A

číslo dielca: 558169

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	4.910 g
Kód rozhrania, pohon	S95
Kód rozhrania, motor in	100A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS