

Plastová hadica PLN-16X2-SI

číslo dielca: 558216

FESTO

vysoká odolnosť voči chemikáliám a hydrolýze.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	16 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	95 mm
Vnútorňý priemer	12 mm
Min. polomer ohybu	55 mm
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,4 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 14 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 203 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiastočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu.
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,082 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrchnú rýchlospojku vonkajší priemer 16mm
Farba	strieborný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	PE