



Ventil s tlačidlom VHEM-P-M52-E-G14

číslo dielca: 558424

FESTO

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Typ ovládania	manuálny
Šírka	25 mm
Štandardný menovitý prietok	1.000 l/min
Pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	pneumatická pružina
Menovitá hodnota	6 mm
Pokyn pre použitie	ovládať len ručne
Druh riadenia	priamo
Riadiaci tlak	2,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila	65 N
Hmotnosť výrobu	366 g
Typ upevnenia	Voliteľný: inštalácia do čelného panelu s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Pneumatická prípojka 4	G1/4
Pneumatická prípojka 5	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný