


# Nástrčná L-prípojka NPQM-L-G14-Q10-P10

číslo dielca: 558713

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                      |
|---|--|
| Velkosť                                   | Štandardný                                   |
| Menovitá hodnota                          | 8 mm   |
| Druh tesnenia na závitovom čape           | tesniaci krúžok                              |
| Typ                                       | L-tvar                                       |
| veľkosť zväzku                            | 10   |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Princíp Push-Pull                            |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -0,095 ... 1,6 MPa                           |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | -0,95 ... 16 bar                             |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -13,775 ... 232 psi                          |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                 |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Teplota okolia                            | -20 ... 70 °C                                |
| Menovitý ťahovací moment                  | 7,5 Nm                                       |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment   | ± 20 %                                       |
| Hmotnosť výrobku                          | 34 g   |
| Typ upevnenia                             | Vonkajší šesťhran SW16                       |
| Pneumatická prípojka 1                    | vonkajší závit G1/4                          |
| Pneumatická prípojka 2                    | pre vonkajší priemer hadice 10 mm            |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                 |
| Materiál telesa                           | Poniklovaná mosadz                           |
| Materiál tesnenia hadice                  | NBR  |