

Nástrčná L-prípojka NPQM-LH-M5-Q4-P10

číslo dielca: 558827

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Velkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 3 mm |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaci krúžok |
| Typ | L-tvar |
| veľkosť zväzku | 10 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 16 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 232 psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -20 ... 70 °C |
| Menovitý ťahovací moment | 1 Nm |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment | ± 20 % |
| Hmotnosť výrobku | 10,3 g |
| Typ upevnenia | Dutá skrutka s vonkajším šesťhranom |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit M5 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 4 mm |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Poniklovaná mosadz |
| Materiál dutej skrutky | Mosadz, poniklovaná |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |