


# Axiálna montážna sada EAMM-A-A22-57A

číslo dielca: 558897

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	22
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	8.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	6,06 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	7,5 Nm
Hmotnosť výrobku	430 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS