


Spojka EAMC-20-30-5-6

číslo dielca: 558902

FESTO

vhodné pre výložníkovú os EGSA.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	5 mm
Priemer držiaka 2	6 mm
Velkosť	20
Menovitá dĺžka	30 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	9.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1,06 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	2,2 Nm
Hmotnosť výrobku	20 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS