


Paralélna montážna sada EAMM-U-A22-70A

číslo dielca: 559787

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	22
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	10,13 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,2 Nm
Prenosný krútiaci moment	5,5 Nm
Hmotnosť výrobku	540 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS