


# Axiálna montážna sada EAMM-A-A19-40A

číslo dielca: 559798

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	19
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	10.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1,06 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	2,3 Nm
Hmotnosť výrobku	240 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS