


príruba motora
EAMF-A-38C-55A
číslo dielca: 559800

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	38
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS