


# Konktroler FED-CEC

číslo dielca: 559869  
Výbehový typ

FESTO

pre riadenie elektrických osí s Front-End displejom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Fieldbus rozhranie	CAN
Fieldbus rozhranie, pripojovacia technika	Zástrčka Sub-D 9-pinový
Fieldbus rozhranie, prenosová rýchlosť	1 Mbit/s max. Nastaviteľné
Ethernet, pripojovacia zástrčka	RJ45
Ethernet, počet	1
Ethernet, rýchlosť prenosu dát	10 Mbit/s
Ethernet, podporované protokoly	TCP/IP, EasyIP
Programovací softvér	CoDeSys provided by Festo
Programovací jazyk	podľa IEC 61131-3 Kontaktplán (KOP) Zoznam príkazov (AWL) Štruktúrovaný text Funkčný plán Sekvenčný funkčný diagram dodatočne CFC
CPU Dáta	32 bit RISC Procesor 24 MHz Watchdog