


# Nepracované palce uchopovača BUB-HGPT-20-B

číslo dielca: 560245

FESTO

vhodné pre uchopovač s T drážkou HGPT-....-B.



## údajový list

| charakteristický znak                 | Hodnota                                   |
|---------------------------------------|---|
| Velkosť                               | 20  |
| montážna poloha                       | ľubovoľný                                 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK    | 2 - Mierne zaťaženie koróziou             |
| LABS - konformita                     | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Teplota okolia                        | 5 ... 60 °C                               |
| Hmotnosť výrobku na čeľusť uchopovača | 53 g                                      |
| Typ upevnenia                         | S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom |
| Materiálový údaj                      | zhoda s RoHS                              |
| Materiál polotovaru                   | Hliníková tvárna zliatina                 |