

Axiálna montážna sada EAMM-A-D40-40G

FESTO


číslo dielca: 560282

★ Základný program

Výbehový typ

Vhodné pre elektrické pohony.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	12,5 Nm
Hmotnosť výrobku	350 g
Kód rozhrania, pohon	D40A D40B D40C
Kód rozhrania, motor in	40G
Materiálový údaj	zhoda s RoHS