

Axiálna montážna sada EAMM-A-D60-60G

FESTO


číslo dielca: 560283

★ Základný program

Výbehový typ

Vhodné pre elektrické pohony.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	830 g
Kód rozhrania, pohon	D60A D60B D60C
Kód rozhrania, motor in	60G
Materiálový údaj	zhoda s RoHS