


Pripojovacie vedenie VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10

číslo dielca: 560421

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	2.295 g
Elektrická prípojka	kábel so zástrčkou
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Min. polomer ohybu kábla	122 mm
Priemer kábla	10,2 mm
Káblové usporiadanie	25x0,34
Spôsob ochrany	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC