


Kryt VMPAL-KM-SD25-IP67-0

číslo dielca: 560428

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	100 g
Elektrická prípojka	konfekcionovateľné
Prípustný priemer kábla	5 ... 13 mm
Prierez prípojky	0,2 ... 0,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou