


Koncová doska VABE-S6-2R-G34

číslo dielca: 560837

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	ISO 5599-2
montážna poloha	ľubovoľný
Druh ventilového ostrova	44
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	336 g
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	G1/4
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 3	G3/4
Pneumatická prípojka 5	G3/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál koncovej dosky	Hliníkový tlakový odliatok