


Koncová doska VABE-S6-2RZ-N34

číslo dielca: 560840

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	ISO 5599-2
montážna poloha	ľubovoľný
Druh ventilového ostrova	44
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	336 g
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	1/4 NPT
Prípojka riadiaceho vzduchu 14	1/4 NPT
Pneumatická prípojka 1	3/4 NPT
Pneumatická prípojka 3	3/4 NPT
Pneumatická prípojka 5	3/4 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál koncovej dosky	Hliníkový tlakový odliatok