


Doska zrežazenia VABV-S2-2S-N12-T1

číslo dielca: 560844

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	59 mm
Druh ventilového ostrovu	44
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	610 g
Pneumatická prípojka 2	1/2 NPT
Pneumatická prípojka 4	1/2 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky	Hliníkový tlakový odliatok