

Servomotor EMMS-AS-70-SK-LS-RMB

číslo dielca: 560886

FESTO

bez prevodovky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-10 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Kontrola teploty	PTC odpor
Spôsob ochrany	IP54
Tvar hriadeľa, zalícované pero	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Menovité napätie DC	360 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	4
Krútiaci moment v klude	1,64 Nm
Menovitý krútiaci moment	1,43 Nm
Špičkový krútiaci moment	3,1 Nm
Menovité otáčky	5.300 1/min
Max. počet otáčok	6.450 1/min
Menovitý výkon motora	866 W
Menovitý prúd motora	2,2 A
Špičkový prúd	5 A
Konštanta motora	0,647 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	39,47 mVmin
Odpor vinutia fáza-fáza	7,66 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	14,5 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	0,449 kgcm2
Hmotnosť výrobku	2.300 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	75 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	150 N
Snímač polohy rotora	Enkóder, absolútny, multi turn
Rozhranie enkódera otáčania	EnDat 22
Spôsob merania enkódera otáčania	induktívny
Rozdelenie enkódera polohy rotora	19 Bit
Prídržný moment brzdy	2 Nm
Prevádzkové napätie DC brzdy	24 V
Príkion brzdy	11 W
Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy	0,071 kgcm2
Spínacie cykly, brzda	10 mil. pohybův naprázdno (bez trecej práce)
MTTF, subkomponenty	76 rokov, enkóder 1769 rokov, brzda
MTTFd, subkomponenty	152 rokov, enkóder