


Koncová doska VMPAL-EPL-FL40-IP40

číslo dielca: 560942

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	43 mm
Dĺžka	107,3 mm
Max. počet miest na ventily	32
Skladba ventilového terminálu	Kombinovateľné veľkosti ventilov
Max. počet cievok ventilu	32
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP40
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	190 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Multipól
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	Prípojovací obrazec FC
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	40
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál koncovkej dosky	Hliníkový tlakový odlíatok PA - zosilnený