


Koncová doska VMPAL-EPR

číslo dielca: 560945

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	24,8 mm
Dĺžka	107,3 mm
integrovaná funkcia	Volič napájania pomocného riadiaceho vzduchu (voľba interného alebo externého napájania)
Skladba ventilového terminálu	Kombinovateľné veľkosti ventilov
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	180 g
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	M7
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	M7
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál koncovej dosky	Hliníkový tlakový odliatok PA - zosilnený