


Doska VMPAL-EU

číslo dielca: 560955

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	18,7 mm
Dĺžka	107,3 mm
integrovaná funkcia	Plochý tlmíč hluku
Skladba ventilového terminálu	Kombinovateľné veľkosti ventilov
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	60 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky	PA