


Doska VMPAL-EG-QS10

číslo dielca: 560957

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	20,5 mm
Dĺžka	107,3 mm
integrovaná funkcia	zvedený odfuk
Skladba ventilového terminálu	Kombinovateľné veľkosti ventilov
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 5 bar
Vstupný tlak 1	0,5 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	30 g
Pneumatický prípoj 3/5 prepojené	pre vonkajší priemer hadice 10 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky	PA