


# Prípojovacia doska VMPAL-AP-20-QS8-1

číslo dielca: 560997

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Šírka                                     | 21,2 mm   |
| Dĺžka                                     | 107,3 mm  |
| Sieťový modul                             | 21,2 mm   |
| Veľkosť ventilu                           | 20 mm   |
| Max. počet miest na ventily               | 1   |
| Smer prúdenia                             | reverzibilný  |
| Skladba ventilového terminálu             | Kombinovateľné veľkosti ventilov                            |
| Max. počet cievok ventilu                 | 1   |
| Pracovný tlak Mpa                         | -0,09 ... 1 MPa   |
| Pracovný tlak                             | -0,9 ... 10 bar   |
| Riadiaci tlak Mpa                         | 0,3 ... 0,8 MPa   |
| Riadiaci tlak                             | 3 ... 8 bar   |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 3 - Silné zaťaženie koróziou                                |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Teplota okolia                            | -5 ... 50 °C  |
| Hmotnosť výrobku                          | 76,78 g   |
| Pneumatická prípojka 2                    | pre vonkajší priemer hadice 8 mm                            |
| Pneumatická prípojka 4                    | pre vonkajší priemer hadice 8 mm                            |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS  |
| Materiál prípojovacej dosky               | PA - zosilnený  |