

Pripojovacia doska VMPAL-AP-4X14-QS8-1

číslo dielca: 561085

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Šírka | 59,6 mm |
| Dĺžka | 107,3 mm |
| Sieťový modul | 14,9 mm |
| Veľkosť ventilu | 14 mm |
| Max. počet miest na ventily | 4 |
| Smer prúdenia | reverzibilný |
| Skladba ventilového terminálu | Kombinovateľné veľkosti ventilov |
| Max. počet cievok ventilu | 4 |
| Pracovný tlak Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Riadiaci tlak Mpa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Riadiaci tlak | 3 ... 8 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - Silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 130,8 g |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 8 mm |
| Pneumatická prípojka 4 | pre vonkajší priemer hadice 8 mm |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál pripojovacej dosky | PA - zosilnený |