


# Spojka EAMC-30-32-5-6

číslo dielca: 561333

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	5 mm
Priemer držiaka 2	6 mm
Velkosť	30
Menovitá dĺžka	32 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	8.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	5,87 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	3,5 Nm
Hmotnosť výrobku	48 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS